

衛生管理・防虫パーティション

# オプトロン<sup>®</sup>カーテン

出入り口やパーティション、ブースなどの衛生管理・防虫に最適です。

選べる3タイプの設置方式  
【固定式】【スライド式】【アコーディオン式】

**特長**

- レールに「のれん式」シートを金具で吊り下げるシンプル構造
- 帯電防止加工されているのでホコリが付きにくく衛生的
- リブ付きなので、シート同士が貼り付かず、くぐりやすい
- 間仕切りによる省エネ効果



室内



## 固定式 のれんタイプ 人の出入り口用に最適

防虫目的の場合、閉め忘れや開けっ放しの無い固定タイプが基本となります。C型チャンネル、吊金具とも、ステンレスと、メッキ(スチール)の二種類からお選びいただけます。


※C型チャンネルのはずれ防止板はアルミ製になります。

カーテンシートやラップ率(シートが重なる割合)を自由に変更できます。


- オプトロン カーテン(グリーン) 2-200L/2-300L/3-300L
- オプトロン カーテンCG(クリアグリーン) 2-200L



**カーテン断面図(上面図)**



● 防虫シートのオーバーラップ率を変えることで、密閉性と出入りのしやすさを調整します。



200mm幅タイプ	開口部の幅に対して必要なシート枚数					
	ラップ率	1m	2m	3m	4m	5m
66%	7	15	22	30	37	45
100%	10	20	30	40	50	60
33%	6	12	18	24	30	36



300mm幅タイプ	開口部の幅に対して必要なシート枚数					
	ラップ率	1m	2m	3m	4m	5m
66%	5	10	15	20	25	30
100%	6	13	19	26	33	40
33%	4	8	12	16	20	24

## スライド式 ふすまのようにスライドするタイプ 台車・フォークリフト用に最適

固定式カーテンに、滑車とハンガーレールを追加して取付けます。人が通過する際は、「のれん式」のカーテンをくぐって通りますが、リフトや台車が通過する際は、大きく開口を取ることができます。

● 吊り下げるカーテンシートやオーバーラップ率を自由に選べます。

- オプトロン カーテン(グリーン) 2-200L/2-200L 防炎/2-300L/3-300L
- オプトロン カーテンCG(クリアグリーン) 2-200L






C型チャンネルは、メッキ(スチール)のみとなっております。

## アコーディオン式 金具を折り畳んで開閉するタイプ 間口が狭い場所に最適

カーテンシート2枚装着のC型チャンネルを連結したタイプ。人は「のれん」のようにくぐって通ります。リフトや台車が通る際は、カーテン金具を折り畳んで大きく開口が取れます。

- 有効開口約80%(畳みしる約20%)  
200mm幅シートの場合33%ラップ  
300mm幅シートの場合66%ラップ  
上記2種類からお選び頂けます。



\*200mm幅でラップ率33%の場合、300mm幅でラップ率66%の場合は515mm。

**オプトロンカーテン ホームページ・動画**

オプトロンカーテンの詳細情報をホームページでご覧いただけます。

スライド式とアコーディオン式金具の動作イメージ動画はこちら。

**カーテン金具引き紐**

スライド式、アコーディオン式には、カーテン金具を引っ張るための紐が付き、スムーズな開閉が行えます。

**ヒモ(引っ張り紐)**  
長さ: 開口高による  
厚さ: 1.5mm  
材質: ポリプロピレン  
色: グレー